# Accessories TWIG (gamme F) Compatible avec les types d'appareil TLP50EU, TLP51EU et TLP52EU

### Station d'accueil

- · Fonctions d'état de dispositif
- · Câble USB n'est pas inclus!
- Elle ne convient pas à la configuration
- · Référence: AFC
- Le dispositif TWIG One Ex ne peut être connecté qu'aux Chargeur avec adaptateur au choix inclus câbles des types FME92EU, CME92EU ou CCE92EU!

## Station d'accueil multi-appareil

- Chargement simultané de 5 dispositifs TWIG One/TWIG Neo
- · Elle n'est pas compatible avec TWIG One Ex!
- · Référence: AFMA (AU), AFME (EU), AFMU (UK)



#### Station d'accueil smart

- · Le dispositif PTI TWIG mis sur la station d'accueil envoie le numéro de série de la station d'accueil au centre de surveillance
- En option le dispositif TWIG mis sur la station d'accueil peut être localisé par TWIG Point si la station d'accueil smart est gécodé au TWIG Point Site
- Câble USB n'est pas inclus!
- Référence: AFS
- Le dispositif TWIG One Ex ne peut être connecté qu'aux câbles des types FME92EU, CME92EU ou CCE92EU!



## Station de programmation

- · Configuration de l'appareil en position verticale
- · Pleine connectivité USB
- · Câble USB inclut
- · Monter et enlever d'une seule main
- · Référence: AFP
- Le dispositif TWIG One Ex ne peut être connecté qu'aux câbles des types FME92EU, CME92EU ou CCE92EU!







# Couleur de la touche SOS modifiable

- · Set de bricolage incluant 10 dessus de touche SOS en couleur choisie et 10 bandes adhésives
- · Référence: AFDB (noir), AFDY (jaune) et AFDR (rouge) set de bricolage
- · Non inclut dans le paquet standard









## Clip ceinture

- · Le clip ceinture est solidement fixé au dispositif avec les vis, la bande adhésive et le renfort
- · L'adhésif doit être séché et bien collé avant l'usage intensif
- Permet une rotation sur 90 degrés
- Référence: AFB
- Non inclut dans le paquet standard



## Étui en cuir

- Étui en cuir avec une ouverture d'affichage et un clip ceinture muni du mécanisme de rotation facile à utiliser en position verticale ou horizontale.
- · Idéal avec les alarmes PTI automatiques.
- Réference de l'étui en cuir pour TWIG One: AFO
- Réference de l'étui en cuir pour TWIG One Ex:
- · Non inclut dans le paquet standard



#### Chargeur standard

- Inclus dans le paquet standard
- Référence: ACM-A (AU), ACM-E (EU), ACM-U (UK)





### Adaptateur USB

L'adaptateur pour connecter le câble mini-USB au dispositif

Compatible pour le chargement et la programmation

Référer

Inclut dans le paquet standa



## Ex chargeur


- Ex chargeur (CME92EU) à utiliser pour le chargement de TWIG One Ex
- · Référence: ACE-A (AU), ACE-E (EU),
- · L'appareil ne doit pas être connecté au PC ou au chargeur avec un autre câble que FME92EU, CME92EU ou CCE92EU.
- Inclut dans le paquet standard de TWIG One Ex





- Porté avec la dragonne tour de cou, TWIG Neo est facile à porter et rapidement accessible
- La draganne in de cou est équipée d'un almant qui déclenche l'alerte s'il est détaché du dispositif
- L'alarme par arrachement est disponible uniquement avec la dragonne tour de cou incluant l'aimant
- TWIG Neo porté en bracelet vous sert d'un montre de sécurité toujours à votre portée
- Porté en bracelet TWIG Neo est rapide à activer en cas d'urgence
- Il est idéal pour le travail en laboratoire ou le travail isolé dans lequel le port en bracelet ne dérange pas les tâches quotidiennes









- Le clip ceinture robuste est facile à clipper sur le dispositif
- Avec le clip ceinture TWIG Neo peut être porté à la ceinture ou sur les vêtements
- Rapide à attacher et détacher
- Le mousqueton avec sangle et velcro permet une accroche aux vêtements et autres objets portables
- Aussi la bande velcro seule est une option pour attacher le dispositif solidement



